

■ AKK-0028A

卓上、携帯型

◆ どこにでも簡単に持ち運びができます



- 18ℓ缶(1斗缶)・20ℓ缶(ペール缶)専用。
- どこにでもおけるコンパクトタイプ。
- 家庭用100V電源も有ります。
- 安全装置付きで誰にでも操作できます。
- シンプル構造のため安価です。



..... 圧縮例


18ℓ缶(1斗缶)



20ℓ缶(ペール缶)



■ AKK-0028B 定置型



操作方法

(定置型、卓上・携帯型共通)

- ① 油圧ユニットと圧縮機をゴムホース(ワンタッチ)と安全装置用コードの接続をする(卓上・携帯型のみ)。
- ② 電動機起動ボタンのONを押す。
- ③ 安全扉を開けてあき缶を入れる。
- ④ 安全扉を閉める。(扉は押すだけでもロックされます。閉まりが不完全の場合は圧縮スタートが出来ません。扉を閉めた状態でも動作は目視確認が出来ます。)
- ⑤ スタートボタンを押す(圧縮終了後自動で押板が原点まで戻る)。
- ⑥ 安全扉を開けて製品を取り出す。